

**TNMG 220404, Rūšis: CA115P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251586 CA115P
GTIN	4960664046355
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	180 - 400 m/min
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 220404
Kietlydinys	CA115P
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Ašmenys	HM
Drožlialaužis	PMG
Kampo spindulys	0,4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnusias apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,15 - 0,5 mm/aps,

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui