


**SNMG 150612, Rūšis: CA115P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251363 CA115P
GTIN	4960664041176
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	1,2 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	170 - 380 m/min
Pastūma f	0,3 - 1 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 150612
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	PH
Pjūvio gylis a_p	1 - 11 mm
Kietlydinys	CA115P

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui