

**VBMT 160408, Rūšis: CA115P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261184 CA115P
GTIN	4960664040490
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 160408
Kietlydinys	CA115P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	140 - 340 m/min
Drožlialaužis	HQ
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui