

**DCMT 070208, Rūšis: CA115P**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260486 CA115P
GTIN	4960664045822
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Tolerancija	M
Kietlydinys	CA115P
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 340 m/min
Kampo spindulys	0,8 mm
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3 mm
Drožlialaužis	GK

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas

DCMT 070208

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui