


**CNMG 120404 Wiper, Rūšis: CA115P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250211 CA115P
GTIN	4960664042401
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pastūma f	0,14 - 0,5 mm/aps,
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Kietlydinys	CA115P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	180 - 400 m/min
Drožlialaužis	WQ
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120404

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui