

**VBMT 110308, Rūšis: CA115P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261176 CA115P
GTIN	4960664040476
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	140 - 340 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Drožlialaužis	HQ
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Kietlydinys	CA115P
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 110308
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2 mm
Pagrindinis naudojimas	P

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui