

**CNMG 120416, Rūšis: CA115P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250216 CA115P
GTIN	4960664046171
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,15 - 0,5 mm/aps,
Drožlialaužis	PMG
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	180 - 400 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120416
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Kietlydinys	CA115P
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui