


**CNMG 120408, Rūšis: CA115P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250371 CA115P
GTIN	4960664042692
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,28 - 0,88 mm/aps,
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	CA115P
Drožlialaužis	PH
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	170 - 380 m/min
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120408
Pjūvio gylis a_p	1 - 10 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui