


**CNMG 120408 Wiper, Rūšis: CA115P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250213 CA115P
GTIN	4960664042418
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,8 mm
Ašmenys	HM
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	WQ
Kietlydinys	CA115P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	180 - 400 m/min
Pastūma f	0,14 - 0,5 mm/aps,
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pagrindinis naudojimas	P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120408

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui