


**CNMG 120408, Rūšis: CA115P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250212 CA115P
GTIN	4960664046003
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnusias apdirbimas
Kietlydinys	CA115P
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pagrindinis naudojimas	P
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	180 - 400 m/min
Pastūma f	0,15 - 0,5 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Drožlialaužis	PMG
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120408
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui

