


**CNMG 120412 Wiper, Rūšis: CA115P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250215 CA115P
GTIN	4960664042425
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Kietlydinys	CA115P
Drožlialaužis	WQ
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	180 - 400 m/min
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120412
Pagrindinis naudojimas	P
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Kampo spindulys	1,2 mm
Pastūma f	0,14 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Ašmenys	HM
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3 mm

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui