

**CNMG 120412, Rūšis: CA115P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250372 CA115P
GTIN	4960664042708
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Pastūma f	0,28 - 0,88 mm/aps,
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	170 - 380 m/min
Kietlydinys	CA115P
Pjūvio gylis $a_p$	1 - 10 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	1,2 mm
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Drožlialaužis	PH
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120412
Pagrindinis naudojimas	P

Produkto rūšis

---

keičiamosios plokštelės tekinimui