

**CNMG 160608, Rūšis: CA115P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250376 CA115P
GTIN	4960664042722
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 160608
Pagrindinis naudojimas	P
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pastūma f	0,28 - 0,88 mm/aps,
Drožlialaužis	PH
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	170 - 380 m/min
Kietlydinys	CA115P
Pjūvio gylis $a_p$	1 - 10 mm

Produkto rūšis

---

keičiamosios plokštelės tekinimui