

**CNMG 160612, Rūšis: CA115P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250377 CA115P
GTIN	4960664042982
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	1,2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 160612
Drožlialaužis	PH
Pjūvio gylis a_p	1 - 10 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	170 - 380 m/min
Pastūma f	0,28 - 0,88 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	CA115P
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Ašmenys	HM

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui