


**CNMG 160616, Rūšis: CA115P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250378 CA115P
GTIN	4960664042999
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Kietlydinys	CA115P
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 160616
Kampo spindulys	1,6 mm
Drožlialaužis	PH
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	170 - 380 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,28 - 0,88 mm/aps,
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūs apdirbimas
Pjūvio gylis $a_p$	1 - 10 mm

Produkto rūšis

---

keičiamosios plokštelės tekinimui