


**CNMM 120408, Rūšis: CA115P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250491 CA115P
GTIN	4960664043040
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	PX
Pastūma f	0,25 - 0,9 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	1 - 11 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMM 120408
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	170 - 380 m/min
Kampo spindulys	0,8 mm
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	CA115P

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui