


**WN. G 080408, Rūšis: CA115P**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	252114 CA115P
GTIN	4960664046409
Produktų klasė	25E

## Techninis aprašymas

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Kietlydinys	CA115P
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	180 - 400 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WN. G 080408
Tolerancija	M
Kampo spindulys	0,8 mm
Drožlialaužis	PMG
Pastūma f	0,15 - 0,6 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas

Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 5 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui