


**CNMM 160612, Rūšis: CA115P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250497 CA115P
GTIN	4960664043088
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pjūvio gylis a_p	1 - 11 mm
Drožlialaužis	PX
Kietlydinys	CA115P
Kampo spindulys	1,2 mm
Pastūma f	0,25 - 0,9 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMM 160612
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	170 - 380 m/min

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui