

**CC.T 09T304, Rūšis: CA115P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260097 CA115P
GTIN	4960664045419
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Tolerancija	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūs apdirbimas
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Kietlydinys	CA115P
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT09T304-HQ CA115P
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	90 - 270 m/min
Drožlialaužis	HQ
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Ašmenys	HM

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui