

**CC. T 060202, Rūšis: CA115P**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260091 CA115P
GTIN	4960664045389
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 270 m/min
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	P
Tolerancija	M
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT060202-HQ CA115P
Kampo spindulys	0,4 mm
Drožlialaužis	HQ
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	CA115P
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui