


**CCMT 120412, Rūšis: CA115P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260206 CA115P
GTIN	4960664045372
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Kietlydinys	CA115P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 120412
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 340 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Tolerancija	M
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3 mm
Drožlialaužis	GK

Kampo spindulys

0,4 mm

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui