

**CNMG 190616, Rūšis: CA115P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250384 CA115P
GTIN	4960664043026
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	1,6 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	170 - 380 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 190616
Drožlialaužis	PH
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Ašmenys	HM
Kietlydinys	CA115P
Pastūma f	0,28 - 0,88 mm/aps,
Pjūvio gylis $a_p$	1 - 10 mm

Produkto rūšis

---

keičiamosios plokštelės tekinimui