

**CC. T 060202, Rūšis: CA115P**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260192 CA115P
GTIN	4960664045327
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 340 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Tolerancija	M
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 060204
Drožlialaužis	GK
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Kietlydinys	CA115P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnusis apdirbimas
Ašmenys	HM

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui