

**DC.T 11T304, Rūšis: CA115P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260386 CA115P
GTIN	4960664045907
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Tolerancija	M
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	HQ
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūs apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 1,5 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T304
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 340 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Kietlydinys	CA115P
Ašmenys	HM

Kampo spindulys	0,4 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui