

**DNMG 150608, Rūšis: CA115P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250797 CA115P
GTIN	4960664046263
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 5 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150608
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	180 - 400 m/min
Drožlialaužis	PMG
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pastūma f	0,15 - 0,6 mm/aps,
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	CA115P

Produkto rūšis

---

keičiamosios plokštelės tekinimui