


**DNMG 150608, Rūšis: CA115P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250892 CA115P
GTIN	4960664040834
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Pjūvio gylis a_p	1 - 5 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	170 - 380 m/min
Drožlialaužis	PH
Pagrindinis naudojimas	P
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150608
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pastūma f	0,25 - 0,6 mm/aps,
Kietlydinys	CA115P
Kampo spindulys	0,8 mm

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui