

**DNMG 150612, Rūšis: CA115P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250798 CA115P
GTIN	4960664046270
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	1,2 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	180 - 400 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Ašmenys	HM
Drožlialaužis	PMG
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 5 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150612
Pastūma f	0,15 - 0,6 mm/aps,
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Kietlydinys	CA115P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui