


**DNMG 150612, Rūšis: CA115P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250893 CA115P
GTIN	4960664040841
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	170 - 380 m/min
Pastūma f	0,25 - 0,6 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis a_p	1 - 5 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150612
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	1,2 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Drožlialaužis	PH
Kietlydinys	CA115P

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui