

**TNMG 160408, Rūšis: CA115P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251583 CA115P
GTIN	4960664046331
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160408
Kietlydinys	CA115P
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Drožlialaužis	PMG
Pastūma f	0,15 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	180 - 400 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Kampo spindulys	0,8 mm
Pagrindinis naudojimas	P

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui