


**SNMG 120408, Rūšis: CA115P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251356 CA115P
GTIN	4960664041145
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Pagrindinis naudojimas	P
Ašmenys	HM
Kietlydinys	CA115P
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjūvio gylis $a_p$	1 - 11 mm
Drožialaužis	PH
Pastūma f	0,3 - 1 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	170 - 380 m/min

Produkto rūšis

---

keičiamosios plokštelės tekinimui