


**SNMG 120408, Rūšis: CA115P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251254 CA115P
GTIN	4960664046294
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,4 mm
Kietlydinys	CA115P
Drožlialaužis	PMG
Ašmenys	HM
Pastūma f	0,15 - 0,5 mm/aps,
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	180 - 400 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui