

**TNMG 160404, Rūšis: CA115P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251582 CA115P
GTIN	4960664046324
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnusis apdirbimas
Kietlydinys	CA115P
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Drožlialaužis	PMG
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160404
Pastūma f	0,15 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	180 - 400 m/min
Pagrindinis naudojimas	P

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui