

**TNMG 160408, Rūšis: CA115P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251474 CA115P
GTIN	4960664042029
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Kietlydinys	CA115P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūs apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,13 - 0,4 mm/aps,
Drožlialaužis	PQ
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	180 - 400 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2,5 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160408
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui