

**TNMG 160404, Rūšis: CA115P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251472 CA115P
GTIN	4960664042012
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2,5 mm
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,4 mm
Pastūma f	0,13 - 0,4 mm/aps,
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	180 - 400 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Drožlialaužis	PQ
Kietlydinys	CA115P
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160404

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui