


**SNMG 120408, Rūšis: CA115P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251164 CA115P
GTIN	4960664041015
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2,5 mm
Kietlydinys	CA115P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	180 - 400 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pagrindinis naudojimas	P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120408
Drožialaužis	PQ
Pastūma f	0,13 - 0,4 mm/aps,
Ašmenys	HM

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui