

**WN. G 080404, Rūšis: CA115P**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	252112 CA115P
GTIN	4960664046393
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,15 - 0,6 mm/aps,
Kietlydinys	CA115P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	180 - 400 m/min
Drožlialaužis	PMG
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,4 mm
Tolerancija	M
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WN. G 080404
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm

Pagrindinis naudojimas

P

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui