

**TNMG 220408, Rūšis: CA115P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251587 CA115P
GTIN	4960664046362
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Pastūma f	0,15 - 0,5 mm/aps,
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožliaraužis	PMG
Kietlydinys	CA115P
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	180 - 400 m/min
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 220408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnusis apdirbimas

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui