

**WNMG 080404-Wiper, Rūšis: CA115P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252113 CA115P
GTIN	4960664044269
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	180 - 400 m/min
Pastūma f	0,14 - 0,55 mm/aps,
Kietlydinys	CA115P
Kampo spindulys	0,4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080404
Drožlialaužis	WQ
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 3 mm

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui