


**WNMG 080408-Wiper, Rūšis: CA115P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252015 CA115P
GTIN	4960664044221
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Kampo spindulys	0,8 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	180 - 400 m/min
Kietlydinys	CA115P
Drožlialaužis	WP
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 1,2 mm
Pastūma f	0,06 - 0,42 mm/aps,
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080408

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui