

**VNMG 160408, Rūšis: CA115P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251754 CA115P
GTIN	4960664042166
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Drožlialaužis	PQ
Kietlydinys	CA115P
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	180 - 400 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma $f$	0,13 - 0,4 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160404
Kampo spindulys	0,4 mm

Produkto rūšis

---

keičiamosios plokštelės tekinimui