

**WNMG 080416, Rūšis: CA115P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252118 CA115P
GTIN	4960664046423
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,15 - 0,6 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080416
Drožlialaužis	PMG
Tolerancija	M
Kampo spindulys	1,6 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Kietlydinys	CA115P
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	180 - 400 m/min

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui