

**WNMG 080412-Wiper, Rūšis: CA115P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252117 CA115P
GTIN	4960664044559
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Kietlydinys	CA115P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnusis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	P
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080412
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	180 - 400 m/min
Kampo spindulys	1,2 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,14 - 0,55 mm/aps,
Drožlialaužis	WQ
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3 mm

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui