

**WNMG 080412, Rūšis: CA115P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252116 CA115P
GTIN	4960664046416
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	PMG
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	180 - 400 m/min
Pastūma f	0,15 - 0,6 mm/aps,
Ašmenys	HM
Tolerancija	M
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080412
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnusis apdirbimas
Kampo spindulys	1,2 mm
Kietlydinys	CA115P

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui