

**CC. T 09T302, Rūšis: CA115P**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	260096 CA115P
GTIN	4960664045402
Produktų klasė	25E

## Techninis aprašymas

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	90 - 270 m/min
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT09T302-HQ CA115P
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma $f$	0,05 - 0,25 mm/aps,
Kietlydinys	CA115P
Kampo spindulys	0,4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Drožlialaužis	HQ
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	P

Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui