


**CCMT 060204 Wiper, Rūšis: CA115P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260094 CA115P
GTIN	4960664045211
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Tolerancija	M
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 270 m/min
Kampo spindulys	0,4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 060204
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	WP
Kietlydinys	CA115P
Pastūma f	0,07 - 0,5 mm/aps,
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2

Pjūvio gylis a_p	0,1 - 1,5 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui