



Keičiama tekimo plokštelė CCMT 09T308, glotniajam apdirbimui



Užsakymo data

Užsakymo numeris	260098 CA115P
GTIN	4960664045426
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 270 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT09T308-HQ CA115P
Tolerancija	M
Drožlialaužis	HQ
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Rūšis	CA115P

Duomenų lapai

Kampo spindulys

0,4 mm

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui