

**CCMT 060202 Wiper, Rūšis: CA115P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260093 CA115P
GTIN	4960664045204
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 060202
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Kietlydinys	CA115P
Pagrindinis naudojimas	P
Tolerancija	M
Pjūvio gylis a_p	0,1 - 1,5 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Kampo spindulys	0,2 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 270 m/min
Drožlialaužis	WP
Pastūma f	0,07 - 0,5 mm/aps,

Pjovimo sąlygos

nepertraukiamas

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui