

**DC.T 11T302, Rūšis: CA115P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260385 CA115P
GTIN	4960664045891
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 1,5 mm
Kietlydinys	CA115P
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 340 m/min
Kampo spindulys	0,2 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Drožlialaužis	HQ
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T302

Pagrindinis naudojimas

P

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui