

**CCMT 09T308 Wiper, Rūšis: CA115P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260100 CA115P
GTIN	4960664045259
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūs apdirbimas
Tolerancija	M
Kietlydinys	CA115P
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis $a_p$	0,1 - 1,5 mm
Pastūma $f$	0,07 - 0,5 mm/aps,
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T308
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 270 m/min
Kampo spindulys	0,4 mm
Drožlialaužis	WP
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2

Pjovimo sąlygos

nepertraukiamas

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui