

**DCMX 070204 Wiper, Rūšis: CA115P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260383 CA115P
GTIN	4960664045662
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 340 m/min
Drožlialaužis	WP
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	CA115P
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pastūma f	0,1 - 0,45 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,15 - 1 mm
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMX 070204
Tolerancija	M
Kampo spindulys	0,4 mm

Pjovimo sąlygos

nepertraukiamas

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui